

hst Standard

Tempra

T **W** **D** **L**
TEMP WASH DECO LAMI

Descrizione

Forno per Heat Soak Test: la migliore garanzia per prevenire improvvise e inaspettate esplosioni delle lastre di vetro temprate dovute ad impurità di Solfuro di Nickel presenti nelle lastre di vetro float di partenza. Il forno per HST rappresenta lo strumento ideale per soddisfare le norme di sicurezza sull'impiego di vetri temprati. Il forno Keraglass per HST, certificato secondo gli Standard DIN-EN14179-1, consente all'azienda di immettere sul mercato un prodotto certificato.

Dati Tecnici